

Garant GRIDLINE

ESD szerelőkoszi kompletten fiókokkal gurítható, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 685/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképes**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Szerszámkoszi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott **vezetőképes** fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Kompletten 26×24G fiókokkal. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). **Egykezes egyenkénti fiókkioldással** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkoszhoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 100, 100, 150

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**
- **A földelés a kerekekkel történik.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Hasznos magasság	400 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Szélesség	750 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
ComfortClose	nem
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Magasság	685 mm
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiókház hasznos magassága	400 mm
ESD felszereltség	igen
Mélység	700 mm
Fiókok száma	4
Nyommentes futófelület	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Súly	102 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	400 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	26×24G

Termék fajtája

Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21