

Garant GRIDLINE

ESD szerelőkoszi teljesen fiókokkal gurítható, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 885/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképes**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Szerszámkoszi 24×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott **vezetőképes** fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). **Egykezes egyenkénti fiókkioldással** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**
- **A földelés a kerekekkel történik.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Maximális teherbírás	600 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	109 kg
Nyommentes futófelület	igen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókház hasznos magassága	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Hasznos magasság	600 mm
Mélység	700 mm
ComfortClose	nem
Magasság	885 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Szélesség	600 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21