

Garant GRIDLINE

**ESD szerszámszekrény kompletten fiókokkal, 20×24G, Magasság mm / modell: 800/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképés**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. **ESD földelő kábellel.**

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Szín:**

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	700 mm
------------------	--------

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	113 kg
Szélesség	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Magasság	800 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Mélység	700 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------