

Garant GRIDLINE

ESD szerelőkoszi teljesen fiókokkal gurítható, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 985/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképés**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Szerszámkoszi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott **vezetőképés** fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Komplett 26×24G fiókokkal. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). **Egykezes egyenkénti fiókkioldással** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkoszsihoz.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**
- **A földelés a kerekekkel történik.**

Műszaki leírás

Nyommentes futófelület	igen
Legurulásvédő peremmel	igen
ESD felszereltség	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok száma	7
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Hasznos magasság	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Szélesség	750 mm
ComfortClose	nem
Súly	140 kg
Fix kerék Ø	125 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Magasság	985 mm
Mélység	700 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés

Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------