

Garant GRIDLINE

**ESD energiaellátó sín 2 db 250 V csatlakozó aljzattal, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972201 1000
GTIN	4062406167578
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezéből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

**Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):**

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,  
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

**Leírás:****Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
- Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
- Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
- Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:  
3 × 1,5 mm<sup>2</sup> váltakozó áramnál (L, N, PE)  
5 × 1,5 mm<sup>2</sup> háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)
- Védettségi kategória 1
- Védettségi osztály IP 20.

**Alkalmazható:**

Tartóoszlopok 972080 sz. Felszerelés **beakasztással**.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!**

- **Az ipari csatlakozórendszer műszaki adataival kapcsolatos információkat lásd az eShop-ban a [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) honlapon a megfelelő cikkszám alatt.**

## Műszaki leírás

Szélesség	920 mm
Felosztó egység (E)	8E
Típushoz	1000
Beépítési magasság	160 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
F típusú aljzatok száma	2
Be- / kikapcsoló	nem
Csatlakozó aljzat, típus	F
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul

## Tartozék

ESD modul energiához és közegekhez Modultípus DE250V/1

972220 DE250V/1