

Garant GRIDLINE

**ESD tartókaros konzol, Mélység 350 mm, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972086 1500
GTIN	4062406167325
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés a 928600, 928602 és 928608 sz. lámpák rögzítéséhez.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

**Műszaki leírás**

Maximális teherbírás	50 kg
Kinyúlás	250 mm
Súly	6 kg
Szélesség	1500 mm
Felhasználási terület	Tartóoszlopok
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	Mélység 350 mm
Termék fajtája	Konzol

