

Garant GRIDLINE

**ESD média modul tartóoszlophoz, Modultípus: CH250/ONOF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972082 CH250/ONOF
GTIN	4062406167226
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből. A tartóoszlopokra történő oldalsó felcsavarozáshoz. Egy földelt csatlakozóaljzattal teljesen vezetékhez és BE/KI kapcsolóval lámpához.

**Alkalmazható:**

Tartóoszlopok 972080 sz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. Az egyes tartóoszloponként csak két csatlakozó aljzat szerelhető fel.

**Műszaki leírás**

Névleges áramerősség	10 A
Sorozat	Workstation
Kapcsolási teljesítmény	250V / 10A
Névleges feszültség	250 V

J típusú aljzatok száma	1
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus	J
Áram típus	AC
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul