

Garant GRIDLINE

ESD média modul tartóoszlophoz, Modultípus: FR250/ONOF**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972082 FR250/ONOF
GTIN	4062406167240
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből. A tartóoszlopokra történő oldalsó felcsavarozáshoz. Egy földelt csatlakozóaljzattal teljesen vezetékvezve és BE/KI kapcsolóval lámpához.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 972080 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. Az egyes tartóoszloponként csak két csatlakozó aljzat szerelhető fel.

Műszaki leírás

Névleges áramerősség	16 A
Névleges feszültség	250 V
Sorozat	Workstation
Kapcsolási teljesítmény	250V / 10A

Be- / kikapcsoló	igen
E típusú aljzatok száma	1
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus	E
Áram típus	AC
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul