

Garant GRIDLINE

ESD tartókaros konzol, Mélység 550 mm, Hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972087 1500
GTIN	4062406167356
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés a 928600, 928602 és 928608 sz. lámpák rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

Műszaki leírás

Súly	6 kg
Kinyúlás	450 mm
Maximális teherbírás	50 kg
Szélesség	1500 mm
Felhasználási terület	Tartóoszlopok
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	Mélység 550 mm

Termék fajtája

Konzol