

Garant GRIDLINE

ESD kihajtható tartókar, Csuklók száma: 1**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 972140 1 |
| GTIN | 4062406167509 |
| Árucikk kategória | 9GW |

Leírás**Kivitel:**

Acélső kihajtható tartókar **1** vagy **2 csuklóval, tartóoszlopra** való rögzítéshez (csavarozáshoz). A 972144 sz. perforált fal, a 972142 sz. TFT-/billentyűzet tartó és 928178 sz. TFT tartó rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Kihajtható tartókar kinyúlása: 310 mm

Teherbírás: 25 kg

Műszaki leírás

| | |
|---|-----------|
| Teherbírás | 25 kg |
| Kihajtható tartókar kinyúlása | 310 mm |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 25 kg |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Termék fajtája | Forgó kar |

