

Garant GRIDLINE

ESD energiaellátó sín 4 db 250 V csatlakozó aljzattal, Típushoz: 1500**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972202 1500
GTIN	4062406167615
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:**Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
 - **3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 972080 sz. Felszerelés **beakasztással**.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a csatlakozó elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!**

- **Az ipari csatlakozórendszer műszaki adataival kapcsolatos információkat lásd az eShop-ban a www.hoffmann-group.com honlapon a megfelelő cikkszám alatt.**

Műszaki leírás

Típushoz	1500
Felosztó egység (E)	13E
Szélesség	1420 mm
Beépítési magasság	160 mm
Névleges feszültség	250 V
Be- / kikapcsoló	nem
F típusú aljzatok száma	4
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus	F
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul