

Garant GRIDLINE

ESD kihajtható tartókar, Csuklók száma: 2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972140 2
GTIN	4062406167516
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Acélső kihajtható tartókar **1** vagy **2 csuklóval, tartóoszlopra** való rögzítéshez (csavarozáshoz). A 972144 sz. perforált fal, a 972142 sz. TFT-/billentyűzet tartó és 928178 sz. TFT tartó rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Kihajtható tartókar kinyúlása: 560 mm

Teherbírás: 25 kg

Műszaki leírás

Teherbírás	25 kg
Kihajtható tartókar kinyúlása	560 mm
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Forgó kar

