

Garant GRIDLINE

**ESD modul energiához és közegekhez, Modultípus: DE250V/1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972220 DE250V/1
GTIN	4062406167660
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. Plug and play összeillesztési elv. Az áramot vezető modulok elő vannak készítve csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 3 méretű 3 pólusú csatlakozóval az elosztóblokkhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A 928470 sz. CEE400/5 modul elő van készítve a csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 5 méretű 5 pólusú csatlakozó dugasszal. Minden energiaellátó modul védőérintkezős csatlakozóaljzatos kivitelű (Schuko) és ennek megfelelően az I. védettségű osztályba tartozik.

**Leírás:****Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> váltakozó áramnál (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettség kategória 1**
- **Védettség osztály IP 20.**

**Felhasználás:**

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozó dugasz típusal. Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.

Németország / DE: F típus

Svájc / CH: J típus

Olaszország / IT: L típus

Franciaország / FR: E típus

Csehország / CZ: E típus

Anglia / GB: G típus

Dánia / DK: K típus

USA / US: B típus

**Alkalmazható:**

972200 – 972203 sz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.**
- **A 972220 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.**

## Műszaki leírás

Névleges feszültség	250 V
Felosztó egység (E)	1E
Leírás	Földelt csatlakozó aljzat billenőfedéllel
Névleges áramerősség	16 A
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
F típusú aljzatok száma	1
Be- / kikapcsoló	nem
Csatlakozó aljzat, típus	F
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul

