


Garant GRIDLINE

ESD perforált fal egyoldalú, Típushoz: 1500**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972100 1500
GTIN	4062406167387
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Robusztus peremes acéllemezből a szerszámok áttekinthető tárolásához. A **kétoldalas kivitelű** perforált fal mindkét oldalon használható **egymástól függetlenül**. Acéllemez perforált falak □9×9 mm 37 mm-es osztásban, a 95. termékcsoport perforált fal tartozékainak rögzítéséhez.

Alkalmazható :

A tartóoszlopok és az anyagszállító kocsi közé történő **becsavarozáshoz**.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 481 mm

Szélesség: 1420 mm

Mélység: 25 mm

Teherbírás: 100 kg

Súly: 9 kg

Műszaki leírás

Szélesség	1420 mm
Magasság	481 mm
Mélység	25 mm
Teherbírás	100 kg

Súly	9 kg
Perforált fal kivitele	egyoldalas
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Perforált fal