

Garant GRIDLINE

**ESD ház, 16G, fiókokkal, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma:
400/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010 – 972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150 – 972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75; 75; 75; 100

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	300 mm

Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Szélesség	400 mm
Hasznos magasság	325 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos magassága	325 mm
Magasság	400 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiókok száma	4
Súly	40 kg
Mélység	650 mm
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

ESD fiók Fiók előlap magasság 100 mm	972035 100
ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm	972035 75
ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez Ház magassága 400 mm	972030 400
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21