

## ESD padlóburkolat, Típus: 1500X1200



### Rendelési adatok

Rendelés száma	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Árucikk kategória	98E

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyon jó felfekvési jellemző botlásveszély nélkül a 3,5 mm vastagság következtében. Munka forgószékkal használható. Rövid ideig hőálló olyan hőterheléssel szemben, mint amelyet pl. fröccsenő forrasztó okoz. Rendkívül alacsony ellenállású alsó résszel és lekerekített sarkokkal.

**Szín:** Platinaszürke, pettyezett.

**Elvezető ellenállás:**  $10^7 - 10^8 \Omega$ .

**Patentgombos érintkező:**  $2 \times 10,3$  mm.

### Műszaki leírás

Patentgombok száma	2
Súly	7,8 kg
Vastagság	3,5 mm
Szélesség	120 cm
Anyag	Szintetikus kaucsuk, két rétegű
Patentgomb $\emptyset$	10,3 mm
Hossz	150 cm
Festék	Platinaszürke, pettyezett
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	Nem olajálló
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD

Termék fajtája

ESD padlóburkolat