

bimos

ESD munka forgószék, műbőr, kerekkel, alacsony, Szín: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972680 BLACK
GTIN	4016849625706
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal. Polírozott alumínium lábkereszt. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekéig-/talpakig. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus tolófogantyúkkal.

Szabvány:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Műszaki leírás

Ülőlap mélység	470 mm
Szék anyagának színe	fekete
Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Kivitel	kerekkel
Szék teherbírása	120 kg

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

ESD kerekek(1 készlet = 5 darab)	963189
----------------------------------	--------