

bimos

ESD munka forgószék, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Szín: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972681 BLACK
GTIN	4016849626260
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal. Polírozott alumínium lábkereszt. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig-/talpakig. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus tolófogantyúkkal.

Szabvány:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Műszaki leírás

Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Ülőlap mélység	470 mm
Szék anyagának színe	fekete
Kivitel	magas üléspozíció

Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

ESD talp(1 készlet = 5 darab)	963190
-------------------------------	--------