

bimos

**ESD munka forgószék, szövet kárpit, kerekekkel, alacsony, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972690 BLACK
GTIN	4016849625713
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD szövet kárpitból, kényelmes és szellőzik. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal. Polírozott alumínium lábkereszt. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig / talpakig. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

**Szabvány:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Műszaki leírás**

Ülőlap mélység	470 mm
Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap szélesség	460 mm
Háttámla magassága	580 mm
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

---

## Tartozék

ESD kerekek(1 készlet = 5 darab)	963189
----------------------------------	--------