

**ESD asztalborítás, Típus: 600X1200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972555 600X1200
GTIN	4057989017174
Árucikk kategória	98E

**Leírás****Kivitel:**

Kétélű **ESD** asztalborítás csúszásmentes alsó oldallal és lekerekített sarkokkal. Fedőréteg forrasztópákának nagy mértékben ellenálló anyagból, amely pl. az ezüst érintkezőket hosszabb idő alatt sem feketíti. Egy rendkívül alacsony ellenállású ( $< 10^4 \Omega$ ) alsó rész felhordásával az asztalborítás minden pontján azonos elvezetési ellenállások érhetőek el. Elvezetési ellenállás:  $10^7 - 10^8 \Omega$ . **Szín:** Platinaszürke.

**Alkalmazható:**

2 csatlakozóval, 10,3 mm.  
elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD  
Szélesség: 1200 mm  
Mélység: 600 mm

**Műszaki leírás**

Festék	Platinaszürke
Mélység	600 mm
Szélesség	1200 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	ESD asztalborítás