

ESD asztalborítás, Típus: 600X900



Rendelési adatok

Rendelés száma	972555 600X900
GTIN	4057989017150
Árucikk kategória	98E

Leírás

Kivitel:

Kétélű **ESD** asztalborítás csúszásmentes alsó oldallal és lekerekített sarkokkal. Fedőréteg forrasztópákának nagy mértékben ellenálló anyagból, amely pl. az ezüst érintkezőket hosszabb idő alatt sem feketíti. Egy rendkívül alacsony ellenállású ($< 10^4 \Omega$) alsó rész felhordásával az asztalborítás minden pontján azonos elvezetési ellenállások érhetőek el. Elvezetési ellenállás: $10^7 - 10^8 \Omega$. **Szín:** Platinaszürke.

Alkalmazható:

2 csatlakozóval, 10,3 mm.
elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Szélesség: 900 mm
Mélység: 600 mm

Műszaki leírás

Mélység	600 mm
Szélesség	900 mm
Festék	Platinaszürke
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	ESD asztalborítás