

bimos

**ESD munka forgószék, szövet kárpit, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas,
Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972691 BLACK
GTIN	4016849626277
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD szövet kárpitból, kényelmes és szellőzik. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal. Polírozott alumínium lábkereszt. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig / talpakig. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Műszaki leírás

Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Ülőlap mélység	470 mm
Szék anyagának színe	fekete
Kivitel	magas üléspozíció

Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

ESD talp(1 készlet = 5 darab)	963190
-------------------------------	--------