


## ESD padlólap, Szín: LIGHTGREY



### Rendelési adatok

Rendelés száma	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Árucikk kategória	98E

### Leírás

#### Kivitel:

PVC lapok 2-2 pozitív és 2-2 negatív fogazású oldallal. Elvezetési ellenállás kb.  $10^6 \Omega$ . Sima felület és méhsejt szerkezetű elvezető alsó rész.

**Alkalmos anyagmozgató eszközökhöz, emelőkocsikhoz és targoncákhoz:** kemény abroncsokkal 2,5 t, levegős abroncsokkal 5 t összsúlyig. Statikus:  $50 \text{ kg/cm}^2$ .

A padlólapok különleges szerkezete nagyobb vezetőképes ipari padlófelületek gyors burkolását teszi lehetővé. Ezek minden kemény padlón (ezeknek viszonylag síknak kell lenniük, de lehetnek elhasználdottak, vagy akár nedvesek is), valamint szőnyegpadlón minimális előkészítéssel vagy anélkül is alkalmazhatóak. Világosszürke márványozott.

#### Figyelem:

A padlóburkolat földelése a 972591 sz. vörösréz kábellel és a 972590 sz. földelő készlettel történik. Kérjük, külön rendelje meg. A földelés csatlakoztatását szakembernek kell végeznie.

### Műszaki leírás

Anyag	PVC
Hossz	60,8 cm
Vastagság	10,5 mm
Szélesség	60,8 cm

Súly	4,5 kg
ESD felszereltség	igen
Felület	Sima
Elvezető ellenállás	$10^6 \Omega$
Festék	Világosszürke márványozott
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	ESD padlóburkolat