

Garant GRIDLINE

ESD polcos szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972380 1000
GTIN	4062406180720
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

A szekrény **ESD vezetőképés**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. **Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Az ESD vizsgálatok a DIN EN 61340-5-1 szerint történnek. Az ellenállás mérésének végrehajtása egy földelhető ponttal szemben Rgp < 1GΩ határértékkel történik. A polclapok **ESD porszórt bevonattal** rendelkeznek. A szekrény műanyag lábai ESD vezetőképesek, ezért a szekrények földelési pontját össze kell kapcsolni az épület földelésével.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A szállítás ESD védőcsomagolás nélkül történik. Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél és tolófogantyú) sem ESD vezetőképesek.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	56 kg
------	-------

Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Mélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	35 kg
Mélység G-ben	20
Magasság	1000 mm
Hasznos magasság	845 mm
Szélesség	1000 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	40
Polclapok száma	2
Fogantyú pozícionálása	Felül
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11