

Garant GRIDLINE

**Fiókbetét szerszámrögzítővel, 26×24G, Szerszámszár: HSK63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970705 HSK63
GTIN	4062406180898
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez tartó, műanyag szerszámrögzítővel.

**Felhasználás:**

Fiókokba helyezhető.

**Szín:**

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal (egyedi színben nem szállítható).**

**Figyelem:**

A VDI20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek. A HSK katalógusméretek az A és C alakú szerszámbe fogókhoz alkalmasak, más alakokat lásd a táblázatban.

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság szerszámrögzítők nélkül: 60 mm

Szerszámbe fogók száma: 39

Tengelytávolság A: 100 mm

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben: 26

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 24

**Műszaki leírás**

Szerszámbe fogók száma	39
Magasság szerszámrögzítők nélkül	60 mm
Tengelytávolság A	100 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24

Fiókok hasznos területe G-ben	26x24
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Fiókbetét CNC szerszámszekrényhez

---

## Tartozék

Műanyag betét Típus HSK63	947390 HSK63
---------------------------	--------------