

**Garant****ESD összeasztható polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972505 2000
GTIN	4062406180751
Árucikk kategória	911

**Leírás****Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakkból (50×25×1,25 mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret nem vezetőképes műanyag zárófedelekkkel. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmervítők nem szükségesek. A polclapok **ESD porszórt bevonattal** rendelkeznek. Az összes polclapnál megtalálható horganyzott rugó biztonságos kapcsolatot hoz létre a földelő ponttal.

**Tartalom:****ESD földelő kábel.****Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**

**Műszaki leírás**

Polclap szélessége, belső méret	900 mm
Polclap szélessége	946 mm
Max. mezőterhelés	900 kg
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	975 mm
Polclapok száma	4
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Polclap vastagsága	38 mm
Magasságállítás osztása	40 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc