

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret L: 20/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L₄: 20 mm

Fejhossz L₁: 30 mm

Teljes hossz L: 89 mm

Alátétlapka 1,5°: 279819 2

Alátétlapka csavar: 259027 6

Szorítókörm, csavar,O-gyűrű: 259036 16

Műszaki leírás

Teljes hossz L	89 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm

Szárméret	20 mm
Alátétlapka csavar	259027 6
Fejhossz L ₁	30 mm
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 16
Alátétlapka 1,5°	279819 2
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 2	279819 2
Csavar alátétlapkához Típus 6	259027 6
Karom Típus 16	259036 16