

Garant**Finombeállító orsó készlet Ø 86 – 302 mm, Csatlakozás: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237570 1
GTIN	4062406180645
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Teljes finombeállítású kiesztergáló készlet **Ø 86 - 302 mm-hez**, 237571 sz. kiesztergáló fejjel, váltólapka tartóval és tartozékokkal kofferben. A 237573 242-402 sz. váltólapka tartóval **Ø 402 mm-ig bővíthető.**

Beállítási pontosság 0,01mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.

Felhasználás:

Váltólapka tartóhoz a hozzávaló CC..09T3.. típusú ISO váltólapkával.

Tartalom:

1-1 váltólapka tartó: 237573 86-138 sz. 86– 138 Ø-höz

237573 136-220 sz. 136– 220 Ø-höz

237573 188-302 sz. 188– 302 Ø-höz

1-1 megtámasztás: 237574 86 sz. a 237573 86-138 sz.-hoz

237574 136 sz. 237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz

1-1 nyomólap: 237575 86 sz. a 237573 86-138 sz.-hoz

237575 136 sz. 237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz

1 váltólapka: 260058 sz. CU7010 (CC.. 09T3-at használjon)

Alkatrész:

219805 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237697 és 237698 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám