

Garant**Munka forgószék, műbőr, kerekkel, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965034
GTIN	4045197739537
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával. A puha műbőr felület könnyen ápolható és lemosható. Narancssárga dupla varrással. Ötkarú alumínium lábkereszt.

Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.

Háttámla magasság: 600 mm.

Háttámla állítási tartomány: 60 mm.

Ülésmélység állítás: 40 mm.

Teherbírás: 120 kg.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Kivitel reklámszöveg:

- **Ergonomikusan funkcionális formatervezés.**
- **Gerincoszlop megtámasztás.**
- **Szinkron technika.**
- **A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.**
- **Ötkarú alumínium lábkereszt.**

Szabvány:**DIN 68877**

Műszaki leírás

Szék anyagának színe	fekete
Háttámla magassága	600 mm
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szabvány	DIN 68877
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	igen
Háttámla állítási tartomány	60 mm
Ülőlap mélység	450 mm
Teherbírás	120 kg
Szinkron mechanika	igen
Ülőlap szélesség	470 mm
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	480 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószték

Tartozék

Tartalék kerekek(1 készlet = 5 darab)	962517
---------------------------------------	--------

Multifunkciós kartámasz pár GARANT munka forgószékhez
Típus

965047