

Garant**Munkaszámoly, műbőr, kerekkel, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965054
GTIN	4045197739544
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Kényelmes műbőr forgószámoly dupla narancssárga varrással. Az ülés magasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható rugós mozgatóval. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőfelület Ø 350 mm.

Teherbírás: 120 kg.

Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap Ø	350 mm
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Teherbírás	120 kg
Kivitel	kerekkel

Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	470 - 630 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Tartalék kerekek(1 készlet = 5 darab)	962517
---------------------------------------	--------