

**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W80: 10-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236610 10-010
GTIN	4047109258334
Árucikk kategória	24R

Leírás

KOMET® váltólapka 10-010 Váltólapka ISO kód: SOGX 040204-01
Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,07 mm/ford,

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SOGX 040204-01
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,07 mm/ford,
Megnevezés	10-010
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7935
Típus	Inox
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	75 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		