

**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W80: 12-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236610 12-010
GTIN	4047109258341
Árucikk kategória	24R

**Leírás**

KOMET® váltólapka 12-010 Váltólapka ISO kód: SOGX 050204-01  
Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	12-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOGX 050204-01
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7935
Típus	Inox
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	75 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		