

**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 44-210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236553 44-210
GTIN	4047109240971
Árucikk kategória	24Q

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

**Figyelem:**

**Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.**

**Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!**

Típus: Inox

Váltólapka ISO kód: SOEX 120508

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	44-210
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7935

Típus	Inox
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		