

**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W80: 32-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236610 32-010
GTIN	4047109258396
Árucikk kategória	24R

Leírás

KOMET® váltólapka 32-010 Váltólapka ISO kód: SOGX 100408-01
Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,13 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	32-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,13 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408-01
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7935
Típus	Inox
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	75 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		