

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, Ø DC: 27,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234000 27,5
GTIN	4045197739827
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Felhasználás reklámszöveg:**

GG2340 - GG2389 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Vágóélek száma Z	1
Szárhossz L <sub>s</sub>	60 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	56 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408
Váltólapka csavar készlet	239700 10IP (2,8 Nm)
Sorozat	Power Drill

Névleges Ø D	27,5
Maximális állítási határérték $V_{max}$	0,25 mm
Kinyúlási hossz $L_A$	78 mm
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6535
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6640
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB630
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6810
Váltólapkás fúró furatmélység max.	2×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP	239700 10IP