

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4×D, Ø DC: 30,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234010 30,5
GTIN	4045197740571
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrési helyzetekben is 5×D-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkákkal.

Felhasználás reklámszöveg:

GG2340 - GG2389 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	124 mm
Szárhossz L _s	68 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239700 10IP (2,8 Nm)
Sorozat	Power Drill
Névleges Ø D	30,5

Maximális állítási határérték V_{max}	0,25 mm
Kinyúlási hossz L_A	148 mm
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6535
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6640
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB630
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6810
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP	239700 10IP