

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2xD, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234000 26
GTIN	4045197739797
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Felhasználás reklámszöveg:**

GG2340 - GG2389 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	52 mm
Szárhossz L <sub>s</sub>	60 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOGX 080407
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 8IP (1,3 Nm)
Sorozat	Power Drill
Névleges Ø D	26

Maximális állítási határérték $V_{max}$	0,25 mm
Kinyúlási hossz $L_A$	73 mm
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6535
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6640
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB630
Váltólapka minőség belső vágóélhez	HB6810
Váltólapkás fúró furatmélység max.	2×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP	239700 8IP