

HOLEX**Lépcsős kérésgú létra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	966500 4
GTIN	4045197741592
Árucikk kategória	92L

Leírás**Kivitel:**

Alumínium lépcsők és szárak csavarozott lépcső-szár kötéssel, 4-szer szegecsel alumínium létracsukló 80 mm mély, recézett lépcsőkkel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően, csúszásmentes létraszárak és nagy felületű, recézett dobogó. Létra dőlés 20°. Lépcsőtávolság 235 mm.

Szabvány:

Gemäß DIN EN 131.

Műszaki leírás

Létrahossz	1,54 m
Súly	5,8 kg
Kereszttartó magassága	50 mm
Járhatóság	Egyoldalas
Platformmagasság	0,93 m

Munkamagasság kb.	3 m
Alsó, külső szélesség	0,49 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Hossz L	1,54 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra