

Garant

Lépcsős kétágú létra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 5

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965900 5
GTIN	4045197742025
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Alumínium fokok és szárok, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.

Optimalizált létracsuklók nagyméretű felfekvő felülettel, 6 szegeccsel és műanyag védősapkával. 80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.

EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.

Műanyagból készült rakodótálcával.

Szabvány:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Szín:

Szárok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Alsó, külső szélesség	0,53 m
-----------------------	--------

Munkamagasság kb.	3,25 m
Anyag	Alumínium
Kereszttartó magassága	73 mm
Platformmagasság	1,17 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Létrahossz	1,98 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Súly	7,5 kg
Járhatóság	Egyoldalas
Hossz L	1,98 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Állólétra