

Garant

Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható GripStep-pel, Fokok száma a platformmal együtt: 4

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965901 4
GTIN	4045197742049
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Alumínium fokok és szárok, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.

Optimalizált létracsuklók nagyméretű felfekvő felülettel, 6 szegeccsel és műanyag védősapkával. 80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.

EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.

GripStep lépcsőfok burkolat.

Műanyagból készült rakodótálcával.

Szabvány:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Szín:

Szárok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Létrahossz	1,73 m
Anyag	Alumínium
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Munkamagasság kb.	3 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Járhatóság	Egyoldalas
Alsó, külső szélesség	0,5 m
Súly	6,6 kg
Kereszttartó magassága	73 mm
Platformmagasság	0,93 m
Hossz L	1,73 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Állólétra