

Garant**Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.

80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.

EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.

4 csavarral rögzített, masszív alumínium létracsukló. 2 nagy szilárdságú perlon hevederrel szétcsúszás elleni védelemként. SafeStep jelöléssel, a legmagasabb járható fokozatot jelöli. Rakodórész nélkül.

Szabvány:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Járhatóság	Kétoldalas
------------	------------

Munkamagasság kb.	2,75 m
Kereszttartó magassága	73 mm
Létrahossz	1,16 m
Alsó, külső szélesség	0,49 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Lépcső kivitele	Lépcső
Súly	8 kg
Hossz L	1,16 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Állólétra