

Garant

Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható GripStep-pel, Fokok száma a platformmal együtt: 6

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965901 6
GTIN	4045197742063
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Alumínium fokok és szárok, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.

Optimalizált létracsuklók nagyméretű felfekvő felülettel, 6 szegeccsel és műanyag védősapkával. 80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.

EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.

GripStep lépcsőfok burkolat.

Műanyagból készült rakodótálcával.

Szabvány:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Szín:

Szárok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	3,5 m
Járhatóság	Egyoldalas
Platformmagasság	1,4 m
Súly	8,5 kg
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Kereszttartó magassága	73 mm
Anyag	Alumínium
Lépcső kivitele	Lépcső
Alsó, külső szélesség	0,55 m
Létrahossz	2,23 m
Hossz L	2,23 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Állólétra