

Garant**Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.

80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.

EasyHandle Haptoprene® markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.

4 csavarral rögzített, masszív alumínium létracsukló. 2 nagy szilárdságú perlon hevederrel szétcsúszás elleni védelemként. SafeStep jelöléssel, a legmagasabb járható fokozatot jelöli. Rakodórész nélkül.

Szabvány:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Alsó, külső szélesség	0,44 m
-----------------------	--------

Létrahossz	0,69 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Járhatóság	Kétoldalas
Súly	5,4 kg
Munkamagasság kb.	2,25 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Kereszttartó magassága	73 mm
Hossz L	0,69 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Állólétra