

**Garant****Air Cleaning Point, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	986000 S
GTIN	2050001786005
Árucikk kategória	96U

**Leírás****Kivitel:**

Stabil robusztus acéllemez ház beépített sűrített levegővel működő elszívó rendszerrel és gyűjtőedénnyel. Az elszívás kezelése az elülső oldalon lévő lábpedállal történik. Kerekekkel és hátoldalon tolófogantyúval az egyszerű szállítás érdekében.

A működtetéshez kizárólag egy sűrített levegő csatlakozó szükséges a műhelyben.

**Felhasználás:**

Munkadarabok és szerszámok egyszerű és tiszta tisztításához sűrített levegő segítségével. A port, forgácsokat, olajokat és folyadékokat elszívja és a gyűjtőedénybe gyűjti..

**Tartalom:**

GARANT sűrített levegő pisztoly 080123 sz. AIR méret, tömlő és Easyfix sűrített levegő pisztoly tartó 955750 sz. 1 méret, Easyfix műanyag doboz 955790 sz. 74 méret.

**Szín:**

Antracit RAL 7016.

**Figyelem:**

Tartalék szűrőbetétet a 986001 szám alatt talál a [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) oldalon

**Műszaki leírás**

Mélység	450 mm
Szélesség	570 mm
Típus	S
Magasság	1300 mm
Súly	50 kg
Sűrített levegő csatlakozó	DN 7,2
Munkavégzési magasság	870 mm
Gyűjtőtérfogat	20 l
Termék fajtája	Tisztító állomás

## Tartozék

Tartalék szűrőbetét Air Cleaning Point-hoz Típus 1	986001 1
--	----------