

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies lap CF-PRO, 152×228 mm, Vlies szerkezet: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	555999 1000
GTIN	4064035074135
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálaz anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszív csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Finom / nagyon finom:** érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcok kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Műszaki leírás

Szemcseméret	600 - 1000
3M megnevezés	CF-PRO
Kivitel	S Ultra Fine
Finomsági fok	nagyon finom
Vlies szerkezet	1000

Festék	szürke
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	152 mm
Hossz	228 mm
Terméknév attribútum	152×228 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030