

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies lap CF-PRO, 152×228 mm, Vlies szerkezet: 280**Rendelési adatok**

Rendelés száma	555999 280
GTIN	480116492690
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálás anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszív csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozdsda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utánccsiszolásához, festés előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Vlies szerkezet	280
Finomsági fok	középfinom
Szemcseméret	280 - 360
Kivitel	A Very Fine
Festék	piros

3M megnevezés	CF-PRO
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	152 mm
Hossz	228 mm
Terméknév attribútum	152×228 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030