

Garant**SOGX 080407, HB6810, Típus: ALU**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 234060 ALU |
| GTIN | 4045197742360 |
| Árucikk kategória | 21E |

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Előtolás f: 0,08 – 0,21 mm/ford.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------------------|
| Típus | ALU |
| Sorozat | Power Drill |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Váltólapka ISO kód | SOGX 080407 |
| Minőség | HB6810 |
| Szerszámananyag | HM |
| Előtolás f | 0,08 – 0,21 mm/ford. |
| Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 500 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 220 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |