

**PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223312 GG
GTIN	4960664732951
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.

GH - Stabil vágóél.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $ae = 0,3 \times D$ .

Síkvágóél: 2 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,3 mm

**Műszaki leírás**

Típus	GG
Előtolás $f_z$ / fog	0,3 mm
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNMG 1106XNEN-GH
Minőség	CA420M
Szerszámananyag	HM

Síkvágóél	2 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
GG(G)	alkalmas	230 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		