

**PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223324 GG
GTIN	4960664732975
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.

W - 2 élű Wiper váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $ae = 0,3 \times D$.

Síkvágóél: 10 mm

Előtolás f_z / fog: max. 0,2 mm

Műszaki leírás

Típus	GG
Előtolás f_z / fog	max. 0,2 mm
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNEG 1106XNER-W
Minőség	CA420M
Szerszámanyag	HM

Síkvágóél	10 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	230 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		