

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkáláshoz. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

**Előny:**

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkának köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	12
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	63 mm
Szorítóék	229720
Csavar szorítóékhez	229721

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Maximális külső $\varnothing D_{max}$	134 mm
Felfogó furat $\varnothing$	40 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Ékcsavar	229721
Szorítóék	229720